

Pritrditev na H-letev CAFM-X4-H

Številka dela: 8095158

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	29 mm
Višina	4,2 mm
Dolžina	169 mm
Zasnova	Izvedba X4 za pritrdilno letev
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-40 °C...85 °C
Temperatura okolice	-40 °C...85 °C
Teža izdelka	38 g
Način pritrditve	zaskočitev
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material adapterske plošče	visoko legirano nerjavno jeklo