


Priključna plošča VABS-P16-10S-M5

Številka dela: 8097804

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	26 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Posebne lastnosti	združljiv s kisikom po DIN EN 1797
Maks. število ventilskih mest	1
Obratovalni tlak	0 ... 7 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [6:3:4] Inertni plini Zrak Kisik Dušik
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Obratovanje z naoljevanjem ni možno maksimalna velikost delcev 5 µm
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-20 ... 70 °C
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 60 % ne kondenzira
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	25 g
Način pritrditve	s skožno izvrtino z notranjim navojem
Pnevmatični priključek 1	M5
Pnevmatični priključek 2	M5
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, priključna plošča	Aluminijeva litina za kovanje