

Enota za pripravo zraka MS4-EM1FR-1/4-D6-C-P-M-AG-MPA-WPE-B

Številka dela: 8098378

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Velikost | 4 |
| Serija | MS |
| Položaj vgradnje | navpično +/- 5° |
| Prikaz tlaka | z manometrom |
| Delovni tlak | 0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar 14.5 000032...145 000032 |
| Normalni pretok, odzračevanje, 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 1400 l/min |
| Normalen nazivni pretok | 1500 l/min |
| Delovni medij | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija | Združljivost z estrskim oljem ni izpolnjena |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 1 – nizka korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura skladiščenja | -5 °C...50 °C |
| Temperatura medija | -5 °C...50 °C |
| Temperatura okolice | -5 °C...50 °C |
| Teža izdelka | 470 g |
| Način pritrditve | izbirno: vgradnja v napeljavo s kotnikom za pritrditev z opremo |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |