

# Vpenjalna tulka EAMH-145-22-C34-P

Številka dela: 8098589

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	145
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	4000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0-95 %
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	35.1 000065
Teža izdelka	252 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS