


Dušilna plošča VABF-B14-F1B1P2-FF14

Številka dela: 8098887

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Delovni tlak	1.5 bar...10 bar
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura skladiščenja	-20 °C...60 °C
Temperatura medija	-20 °C...60 °C
Temperatura okolice	-20 °C...60 °C
Teža izdelka	229 g
Način pritrditve	s prehodno izvrtino
Pnevmatični priključek 2	Prirobnica 1/4 s priključno shemo NAMUR
Pnevmatični priključek 4	Prirobnica 1/4 s priključno shemo NAMUR
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material regulatorskega ohišja	Gnetna aluminijeva zlitina