


Sklopka

EAMC-56-58-19-22

Številka dela: 8099430

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premer držala 1	19 mm
Premer držala 2	22 mm
Velikost	56
Imenska dolžina	58 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število vrtljajev	5.500 1/min
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okolice	-25 ... 60 °C
Masni vztrajnostni moment	128 kgmm ²
Prenosni vrtilni moment	60 Nm
Masa izdelka	283 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS