


Krmilna plošča DADG-FM-F9-VDE2

Številka dela: 8104802

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zasnovan na osnovi standarda	VDI/VDE 3845 (NAMUR) VDI/VDE 3847-2
Položaj vgradnje	poljuben
Obratovalni tlak MPa	0,2 ... 0,8 MPa
Obratovalni tlak	2 ... 8 bar 29 ... 116 psi
Imenski obratovalni tlak	0,6 MPa 6 bar
Imenski obratovalni tlak (psi)	87 psi
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Rosišče 10°C pri temperaturi okolice oz. medija Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Masa izdelka	1.340 g
Pnevmatični priključek	G1/4
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	EPDM NBR
Material, navojni zatiči	visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, plošča	Al zlitina za kovanje, eloksirana
Material, vijaki	visokolegirano jeklo, nerjavno