



Vtičnica NECV-B2W3L-P-P12

Številka dela: 8105013

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dodatne funkcije	Varnostno vezje
Pogostost priključevanja	50
Kabelski odvod	kotna
Opomba za odvod kabla	vrtljiv za 180°
Masa izdelka	19,5 g
Električni priključek 1, oblika	oglat
Električni priključek 1, vrsta priključka	Priključnica
Električni priključek 1, priključna tehnika	Priključna shema, oblika B po industrijskem standardu 11 mm
Električni priključek 1, število polov/žic	3
Električni priključek 1, vrsta pritrditve	Na magnetni ventil z vijakom M3
Električni priključek 2, priključna tehnika	Vijačna sponka
Območje obratovalne napetosti DC	20,4 ... 27,6 V
Imenska delovna napetost DC	24 V
Območje obratovalne napetosti AC	20,4 ... 27,6 V
Imenska obratovalna napetost AC	24 V
Tokovna obremenitev pri 40°C	1 A
Odpornost na nihanje napetosti	0,8 kV
Priključek zaščitnega vodnika	na voljo
Vijačni priključek kabla	M15x1,5
Premer kabla	6 ... 8 mm
Imenski presek vodnika	≤ 1,5 mm ²
Vrsta zaščite	IP65
Opomba k stopnji zaščite	v montiranem stanju
Temperatura okolice	-20 ... 60 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Stopnja umazanije	3
Material, ohišje	PA
Barva ohišja	transparenten
Material, vijačno zapiralo	jeklo, nikljano
Material, tesnilo	HNBR
Material, vtični kontakti	medenina, cinkana