


# Magnetna tuljava

## VACC-S18-35-K4-1U-EX4ME

Številka dela: 8109389

FESTO



### Podatkovni list

| Značilnost                             | Vrednost   |
|--|--|
| Način vklopa                           | električni   |
| Položaj vgradnje                       | poljuben   |
| Prikazovalnik položaja vklopa          | ne   |
| Trajanje vklopa                        | 100 %  |
| Razred izolacijskega materiala         | H  |
| Karakteristika tuljave                 | 24 V DC: 3,5 W<br>24 V AC: 50/60 Hz, moč 3,5 VA                  |
| Dopustna nihanja napajanja             | -15 % / +10 %  |
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti) | po Ex-zaščitni smernici EU (ATEX)                                |
| UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti) | v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EX                  |
| Certificiranje Ex-zaščite izven EU     | EPL Db (GB)<br>EPL Db (IEC-EX)<br>EPL Gb (GB)<br>EPL Gb (IEC-EX) |
| Certifikat izdajnega oddelka           | BVS 16ATEXE036X<br>IECEx BVS16.0028X                             |
| ATEX kategorija plin                   | II 2G  |
| ATEX kategorija prah                   | II 2D  |
| EX vrsta zaščite vžiga, plin           | Ex eb mb IIC T6, T5 Gb   |
| EX vrsta zaščite vžiga, prah           | Ex tb IIIC T80°C, T95°C Db                                       |
| Temperatura EX odporne okolice         | T5, T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C<br>T6, T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C   |
| LABS (PWIS) skladnost                  | VDMA24364 cona III   |
| Vrsta zaščite                          | IP66   |
| Masa izdelka                           | 580 g  |
| Električni priključek                  | Okvir s sponkami, navoj kabelske uvodnice M20x1,5                |
| Opomba o materialu                     | Ustreza RoHS   |