

Magnetna tuljava VACC-S18-120-K4-27-EX4ME

Številka dela: 8109393

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način upravljanja	električno
Položaj vgradnje	poljubno
Prikazovalnik preklonnega položaja	ne
Trajanje vklopa	100%
Razred izolacijskega materiala	H
Karakteristike tuljave	60 V DC: 12,0 W
Dovoljena nihanja napetosti	-15 %/+10 %
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU o protieksplzijski zaščiti (ATEX)
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi UK EX
Odobritev protieksplzijske zaščite zunaj EU	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
Protieksplzijska zaščita	con a 1 (ATEX) Cona 1 (IEC-EX) Cona 1 (UKEX) con a 2 (ATEX) con a 21 (ATEX) con a 21 (IEC-EX) Cona 21 (UKEX) con a 22 (ATEX)
Pristojni organ za izdajo certifikata	BVS 16ATEXE036X IECEX BVS16.0028X
Kategorija ATEX, plin	II 2G
Kategorija ATEX, prah	II 2D
Vrsta protieksplzijske zaščite pred vžigom, plin	Ex eb mb IIC T4 Gb
Vrsta zaščite pred vžigom Ex, prah	Ex tb IIIC T120°C Db
Temperatura okolice Ex	T4, T 120 °C: -25 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Stopnja zaščite	IP66
Teža izdelka	580 g
Električni priključek	ohišje s sponkami, kabelski vhodni navoj M20x1,5
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS