


Aksialni sklop EAMM-A-D80-90GA

Številka dela: 8110063

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Prenosni vrtilni moment	60 Nm
Masa izdelka	2.192 g
Koda vmesnika aktuatorja	D80
Koda vmesnika, motor in	90GA
Opomba o materialu	Ustreza RoHS