



Blažilnik DYSS-G8-4-4-Y1F-G2

Številka dela: 8111384

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	4
Gib	4 mm
Dušenje	samonastavljiv
Položaj vgradnje	poljuben
Zaznavanje položaja	Brez
Maks. hitrost udarca	1 m/s
Čas vračanja kratek	0,2 s
Čas vračanja dolg	1 s
Način delovanja	enosmerni potiskanje
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 80 °C
Dolžina dušenja	4 mm
Maks. udarna sila	100 N
Maks. pritezni moment	1 Nm
Maks. poraba energije na gib	0,8 J
Maks. poraba energije na uro	5.500 J
Maks. preostala energija	0,006 J
Sila vračanja	0,7 N
Masa izdelka	10,2 g
Način pritrditve	z navojnimi pušami
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	visokolegirano jeklo
Material, batnica	visokolegirano jeklo