

Elektronski modul VMPA-MPM-EMM-P5

Številka dela: 8111881

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Največje število ventilskih mest	1
Največje število ventilskih tuljav	1
Zaščito pred obrnjeno polariteto	da
Območje delovne napetosti DC, bremenska napetost	21.6 Volt...26.4 Volt
Nazivni zagonski tok na magnetno tuljavo	60 mA do 30 ms
Nazivni tok pri zmanjšanju toka	22 mA po 30 ms
Ločitev potencialov, kanal – interno vodilo	ne
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev (v vgrajenem stanju)
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Teža izdelka	20 g
Električno krmiljenje	Multipol
Material ohišja	POM
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS