

# T-vtična vez NPQE-T-Q8-Q10-P10

Številka dela: 8113147

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                    | Vrednost   |
|---|--|
| Velikost                                      | standardna   |
| Nazivni premer                                | 7.1 mm   |
| Položaj vgradnje                              | poljubno   |
| Zasnova                                       | T-oblika   |
| Velikost posode                               | 10   |
| Konstruktivna zgradba                         | princip Push-Pull  |
| Delovni tlak celotnega temperaturnega območja | -0.095 MPa...0.8 MPa<br>-0.95 bar...8 bar<br>-13.775 000032...116 000032 |
| Delovni medij                                 | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                         |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija      | možno delovanje z oljenjem   |
| Razred korozijske odpornosti KBK              | 1 – nizka korozijska obremenitev   |
| Skladnost z LABS                              | VDMA24364 – cona III   |
| Razred čistih prostorov                       | Razred 4 v skladu z ISO 14644-1  |
| Temperatura okolice                           | -5 °C...60 °C  |
| Teža izdelka                                  | 17.84 g  |
| Pnevmatični priključek 1                      | za zunanji Ø gibke cevi 8 mm   |
| Pnevmatični priključek 2                      | za gibko cev z zunanjim Ø 10 mm  |
| Barva sprostilnega obroča                     | modra  |
| Napotek glede materialov                      | V skladu z RoHS  |
| Material ohišja                               | PBT  |
| Material sprostilnega obroča                  | POM  |
| Material tesnila gibke cevi                   | NBR  |
| Material segmenta za vpenjanje gibke cevi     | jeklo, nerjavno  |