

Zapirni čep NPQE-P-S3-P10

Številka dela: 8113203

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Standarden
Položaj vgradnje	poljuben
Oblika	Zapirni čepi
Enota pakiranja	10
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,095 ... 0,8 MPa -0,95 ... 8 bar -13,775 ... 116 psi
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Stopnja čistega prostora	Ta izdelek je statičen predmet, ustvarjanje aktivnih delcev ob pravilni uporabi ni mogoče. Pred uporabo v čisti sobi očistite izdelek in zagotovite pravilno namestitev.
Temperatura okolice	-5 ... 60 °C
Masa izdelka	0,25 g
Pnevmatični priključek 1	Premer vtične tulke 3 mm
Barva sprostitevnega obroča	modra
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	PBT
Material, sprostivni obroč	POM