

# Zapirni čep NPQE-P-S4-P10

Številka dela: 8113204

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost  | Vrednost  |
|---|---|
| Velikost  | Standarden  |
| Položaj vgradnje                                  | poljuben  |
| Oblika  | Zapirni čepi  |
| Enota pakiranja                                   | 10  |
| Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja | -0,095 ... 0,8 MPa<br>-0,95 ... 8 bar<br>-13,775 ... 116 psi  |
| Delovni medij                                     | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij         | Možno obratovanje z naoljevanjem  |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK              | 1 - nizka korozijska obremenitev  |
| LABS (PWIS) skladnost                             | VDMA24364 cona III  |
| Stopnja čistega prostora                          | Ta izdelek je statičen predmet, ustvarjanje aktivnih delcev ob pravilni uporabi ni mogoče.<br>Pred uporabo v čisti sobi očistite izdelek in zagotovite pravilno namestitev. |
| Temperatura okolice                               | -5 ... 60 °C  |
| Masa izdelka                                      | 0,35 g  |
| Pnevmatični priključek 1                          | Premer vtične tulke 4 mm  |
| Barva sprostitevnega obroča                       | modra   |
| Opomba o materialu                                | Ustreza RoHS  |
| Material, ohišje                                  | PBT   |
| Material, sprostivni obroč                        | POM   |