

Varnostna sponka NPAP-QE-S-Q4-P10

Številka dela: 8113228

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost posode	10
Položaj vgradnje	poljubno
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 000032...116 000032
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Razred čistih prostorov	Statično nameščen element, smiselna ocena v skladu z ISO 14644-1 ni mogoča
Temperatura okolice	-5 °C...60 °C
Teža izdelka	0.06 g
Pnevmatični priključek	za gibko cev z zunanjim \varnothing 4 mm
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS