



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Enota pakiranja	10
Položaj vgradnje	poljuben
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,095 ... 0,8 MPa -0,95 ... 8 bar -13,775 ... 116 psi
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Stopnja čistega prostora	Ta izdelek je statičen predmet, ustvarjanje aktivnih delcev ob pravilni uporabi ni mogoče. Pred uporabo v čisti sobi očistite izdelek in zagotovite pravilno namestitev.
Temperatura okolice	-5 ... 60 °C
Masa izdelka	0,11 g
Pnevmatični priključek	za cev z zunanjim premerom 8 mm
Opomba o materialu	Ustreza RoHS