

# Magnetna tuljava

## VACC-S18-120-K4-27-NM4ME

Številka dela: 8118176

FESTO



### Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način vklopa	električni
Položaj vgradnje	poljuben
Prikazovalnik položaja vklopa	ne
Trajanje vklopa	100 %
Razred izolacijskega materiala	H
Karakteristika tuljave	60 V DC: 12 W
Dopustna nihanja napajanja	-15 % / +10 %
Certificiranje Ex-zaščite izven EU	EPL Db (BR) EPL Gb (BR)
Certifikat izdajnega oddelka	INMETRO DNV 19.0135X
EX vrsta zaščite vžiga, plin	Ex eb mb IIC T4 Gb
EX vrsta zaščite vžiga, prah	Ex tb IIIC T120°C Db
Temperatura EX odporne okolice	T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Vrsta zaščite	IP66
Masa izdelka	580 g
Električni priključek	Okvir s sponkami, navoj kabske uvodnice M20x1,5
Opomba o materialu	Ustreza RoHS