


Magnetna tuljava VACC-S13-18-K4-1UF-NM4ME

Številka dela: 8118327

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način vklopa	električni
Položaj vgradnje	poljuben
Prikazovalnik položaja vklopa	ne
Interna varovalka	Varovalka
Trajanje vklopa	100 %
Razred izolacijskega materiala	H
Karakteristika tuljave	24 V DC: 1,8 W 24 V AC: 40/65 Hz, moč 1,8 VA
Dopustna nihanja napajanja	-15 % / +10 %
Certificiranje Ex-zaščite izven EU	EPL Db (BR) EPL Gb (BR)
Certifikat izdajnega oddelka	INMETRO DNV 17.0042X
EX vrsta zaščite vžiga, plin	Ex eb mb IIC T6, T5, T4 Gb
EX vrsta zaščite vžiga, prah	ExtbIICT85°C, T95°C, T130°C Db
Temperatura EX odporne okolice	T4, T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Vrsta zaščite	IP65
Masa izdelka	330 g
Električni priključek	Okvir s sponkami, navoj kabelske uvodnice M20x1,5
Opomba o materialu	Ustreza RoHS