


Magnetna tuljava VACC-S13-18-K4-1U-NE4ME

Številka dela: 8118329

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|------------------------------------|---|
| Način vklopa | električni |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Prikazovalnik položaja vklopa | ne |
| Trajanje vklopa | 100 % |
| Razred izolacijskega materiala | H |
| Karakteristika tuljave | 24 V DC: 1,8 W 24 V AC: 40/65 Hz, moč 1,8 VA |
| Dopustna nihanja napajanja | -15 % / +10 % |
| Certificiranje Ex-zaščite izven EU | EPL Db (CN) EPL Gb (CN) |
| Certifikat izdajnega oddelka | GYJ17.1235X |
| EX vrsta zaščite vžiga, plin | Ex e mb IIC T4/T5/T6 Gb |
| EX vrsta zaščite vžiga, prah | ExtDA21 IP65T130°C/T95°C/T85°C |
| Temperatura EX odporne okolice | T4,T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5,T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6,T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364 cona III |
| Vrsta zaščite | IP65 |
| Masa izdelka | 330 g |
| Električni priključek | Okvir s sponkami, navoj kabelske uvodnice M20x1,5 |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |