


Prijemalne čeljusti DHAS-GG-B18-16-A1

Številka dela: 8119108

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	16 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Oblika	za mikrotitrne plošče
Odpornost na vibracije	Test transporta s stopnjo zahtevnosti 2 po FN 942017-4 in EN 60068-2-6
Odpornost na udarce	Udarni preizkus s stopnjo zahtevnosti 2 po FN 942017-5 in EN 60068-2-27
Razred odpornosti proti koroziji KBK	4 - zelo močna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 100 %
Temperatura okolice	0 ... 40 °C
Masa izdelka	24,4 g
Način pritrditve	z notranjim navojem M3
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, prijemalna čeljust	visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, valjasti zatič	Vzmetno jeklo