

Strežni modul DHMZ-DGST-8- -

Številka dela: 8122326

FESTO



Primer predstavitve

Podatkovni list

Splošni podatkovni list – posamezne vrednosti so odvisne od konfiguracije.

Značilnost	Vrednost
Delovni gib	30 ... 80 mm
Premer bata	8 mm
Položaj vgradnje	pravokoten
Način delovanja	dvosmerni
Konstruktivna zgradba	Pnevmatični linearni modul
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Obratovalni tlak MPa	0,15 ... 0,8 MPa
Obratovalni tlak	1,5 ... 8 bar 21,75 ... 116 psi
Maks. hitrost	0,5 m/s
Ponovljivost	±0,02 mm
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura skladiščenja	-20 ... 60 °C
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	5 ... 45 °C
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni gib	45 N
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), gib naprej	60 N
Opomba o materialu	Ustreza RoHS