

Strežni modul DHMZ-DGST-12- -

Številka dela: 8122327

FESTO



Primer predstavitve

Podatkovni list

Splošni podatkovni list – posamezne vrednosti so odvisne od konfiguracije.

Značilnost	Vrednost
Delovni gib	30 ... 100 mm
Premer bata	12 mm
Položaj vgradnje	pravokoten
Način delovanja	dvosmerni
Konstruktivna zgradba	Pnevmatični linearni modul
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Obratovalni tlak MPa	0,1 ... 0,8 MPa
Obratovalni tlak	1 ... 8 bar 14,5 ... 116 psi
Maks. hitrost	0,5 m/s
Ponovljivost	±0,02 mm
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura skladiščenja	-20 ... 60 °C
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	5 ... 45 °C
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni gib	102 N
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), gib naprej	136 N
Opomba o materialu	Ustreza RoHS