


Strežni modul EHMZ-EGSC-32-BS-KF-

Številka dela: 8122330

FESTO



Primer predstavitve

Podatkovni list

Splošni podatkovni list – posamezne vrednosti so odvisne od konfiguracije.

Značilnost	Vrednost
Delovni gib	50 ... 100 mm
Premer vretena	6 mm
Korak vretena	6 mm/U
Položaj vgradnje	pravokoten
Konstruktivna zgradba	Elektromehanski linearni modul z vretenom
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Maks. pospešek	15 m/s ²
Maks. hitrost	0,5 m/s
Ponovljivost	±0,015 mm
Trajanje vklopa	100 %
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura skladiščenja	-20 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 90 %
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	5 ... 45 °C
Maks. podajalna sila F _x	60 N
Podajalna konstanta	8 mm/U
Opomba o materialu	Ustreza RoHS