


Priključni blok-SET VABS-C12-6-S-B4

Številka dela: 8122791

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	6 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivska zgradba	Smer priključka ob strani
Maks. število ventilskih mest	1
Obratovalni tlak MPa	-0,1 ... 0,7 MPa
Obratovalni tlak	-1 ... 7 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	maksimalna velikost delcev 5 µm
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura okolice	5 ... 50 °C
Masa izdelka	1,1 g
Način pritrditve	s skošnjo izvrtino
Pnevmatični priključek 2	za cev z notranjim premerom 2,5 mm
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, priključna letev	PBT