


# Priključni blok VABM-C12-6M-M5-M3-10

Številka dela: 8122794

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	20 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivska zgradba	Smer priključka spodaj
Maks. število ventilskih mest	10
Obratovalni tlak MPa	-0,1 ... 0,7 MPa
Obratovalni tlak	-1 ... 7 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	maksimalna velikost delcev 5 µm
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura okolice	5 ... 50 °C
Masa izdelka	49,5 g
Način pritrditve	s skošnjo izvrtino
Pnevmatični priključek 1	M5
Pnevmatični priključek 2	M3
Pnevmatični priključek 3	M5
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, priključna letev	Aluminijeva litina za kovanje