

Kotnik za pritrditev PAMP-MB-44

Številka dela: 8123058

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	44
Serija	P
Razred korozijske odpornosti KBK	4 – zelo močna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Največji pritezni moment za pritrditev ventila	2.5 Nm
Temperatura medija	-60 °C...80 °C
Temperatura okolice	-60 °C...80 °C
Teža izdelka	32 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material vijakov	visoko legirano nerjavno jeklo
Material kotnika	visoko legirano nerjavno jeklo