


Blažilnik DYEF-G8-M8-Y1-F1A

Številka dela: 8131073

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	M8
Gib	1,3 mm
Dušenje	P-dušenje brez kovinskega fiksnega prislona
Položaj vgradnje	poljuben
Zaznavanje položaja	Brez
Variante	Priporočen za proizvodne naprave za izdelavo Li-ion baterij
Maks. hitrost udarca	0,8 m/s
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Dolžina dušenja	1,3 mm
Maks. pritezni moment	2 Nm
Maks. poraba energije na gib	0,12 J
Masa izdelka	23 g
Način pritrditve	z navojnimi pušami
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	visokolegirano jeklo