


Krmilna plošča DADG-FM-VDE1G18

Številka dela: 8131546

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zasnovan na osnovi standarda	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Položaj vgradnje	poljuben
Obratovalni tlak MPa	0,2 ... 0,8 MPa
Obratovalni tlak	2 ... 8 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Maks. pritezni moment	9 Nm
Masa izdelka	227 g
Način pritrditve	Neposredna pritrditev na zaključni pokrov z navojem
Pnevmatični priključek	G1/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, ohišje	eloksiran aluminij
Material, vijaki	Medenina, nikljana