

Sklopka EAMC-67-71-24-40-U

Številka dela: 8134949

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premer držala 1	24 mm
Premer držala 2	40 mm
Velikost	67
Imenska dolžina	71 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število vrtljajev	4.500 1/min
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okolice	-25 ... 60 °C
Masni vztrajnostni moment	302 kgmm ²
Prenosni vrtilni moment	143 Nm
Masa izdelka	429 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS