


Sklopka EAMC-67-80-40-40-U

Številka dela: 8134953

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premer držala 1	40 mm
Premer držala 2	40 mm
Velikost	67
Imenska dolžina	80 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število vrtljajev	4.500 1/min
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okolice	-25 ... 60 °C
Masni vztrajnostni moment	326 kgmm ²
Prenosni vrtilni moment	200 Nm
Masa izdelka	424 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS