


# Magnetna tuljava VACS-C-R3-1RL

Številka dela: 8135822

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Prikaz stanja signala	LED
Maks. preklopna frekvenca	5 Hz
Trajanje vklopa	100 %
Razred izolacije lakirane žice	H
Imenski pritezni tok na magnetno tuljavo	108 mA do 80 ms
Imenski tok pri zmanjšanju toka	15 mA po 80 ms
Karakteristika tuljave	24 V DC: nizekotokovna faza 0,36 W, visokotokovna faza 2,6 W
Dopustna nihanja napajanja	+/- 10 %
Dovoljenje	RCM Mark
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Maks. dolžina voda	30 m
Električni priključek	M12x1, A-kodiran po EN 61076-2-101
Način pritrditve	z narebreno matico
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	PA Jeklo
Material, magnetna tuljava	Baker Jeklo Termoplast
Material, navitje	Baker