

Pritrditev končnega stikala SRBC-CA4-YR90-MW-22A-1W-C2

Številka dela: 8137094

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odobritev | c CSA us (OL) |
| Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti) | v skladu z direktivo EU o nizki napetosti v skladu z direktivo EU RoHS |
| Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti) | v skladu s predpisi ZK RoHS v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Safety Integrity Level (SIL) | SIL 2 |
| Merilno načelo | mehansko/električno |
| Temperatura okolice | -20 °C...80 °C |
| Preklopni izhod | s kontakti |
| Funkcija preklopnega elementa | izmenično stikalo, enopolno |
| Največji izhodni tok AC | 3 A |
| Največji izhodni tok DC | 3 A |
| Območje delovne napetosti AC | 0 Volt...250 Volt |
| Območje delovne napetosti DC | 0 Volt...30 Volt |
| Električni priključek | vijačna sponka |
| Električni priključek 1, vrsta priključka | sponska letev |
| Električni priključek 1, kabelski izhod | ravna oblika |
| Električni priključek 1, priključna tehnika | vzmetna sponka |
| Električni priključek 1, število polov/žil | 10 |
| Nazivni prečni prerez priključnega vodnika | 0.25 000013...2.5 000013 |
| Kabelski navojni priključek | M20x1,5 |
| Dovoljen premer kabla | 5 mm...13 mm |
| Dimenzije Š x D x V | 127 mm x 98 mm x 122 mm |
| Priključna točka za pozicionirni regulator in javljalik pozicije ustreza standardu | VDI/VDE 3845, velikost AA 1 VDI/VDE 3845, velikost AA 2 VDI/VDE 3845, velikost AA 3 |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Teža izdelka | 800 g |
| Barva ohišja | siva |
| Material ohišja | aluminijeva tlačna litina |
| Material tesnil | NBR |

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Material gredi | visoko legirano nerjavno jeklo |
| Material vijakov | visoko legirano nerjavno jeklo |
| Material kotnika za pritrditev | visoko legirano nerjavno jeklo |
| Material vskočnega obroča | visoko legirano nerjavno jeklo |
| Material plošče | visoko legirano nerjavno jeklo |
| Material pokrivnega čepa | PC |
| Kazalnik pozicije | rumena/rdeča |
| Območje nastavljanja zaznavanja kota | 0 stp...90 stp |
| Temperatura skladiščenja | -20 °C...50 °C |
| Stopnja zaščite | IP67 NEMA 4/4X |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 0 – brez korozijske obremenitve |
| Skladnost z LABS | VDMA24364 – cona III |
| Stopnja umazanosti | 3 |