


Glušnik UO-M5

Številka dela: 8141085

FESTO

Za vakuumsko sesalne šobe.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubn
Konstruktivska zgradba	Glušnik odprt
Obratovalni tlak MPa	0 ... 0,8 MPa
Obratovalni tlak	0 ... 8 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	0,5 g
Pnevmatični priključek	M5
Material, dušilni vložek	PE
Material, navojni čep	PE
Opomba o materialu	Ustreza RoHS