


Pogon EMGA-40-A-G20-40P

Številka dela: 8141734

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost prirobnice pogona	40 mm
Velikost prirobnice motorja	40 mm
Torzijska zračnost	0,41 deg
Vrsta pogona	Kotni reduktor
Prestava reduktorja	20:1
Maks. pogonsko število vrtljajev	18.000 1/min
Obratovalna temperatura reduktorja	-25 ... 90 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Vrsta zaščite	IP54
Trajni pogonski moment	20 Nm
Vztrajnostni moment reduktorja	0,035 kgcm ²
Maks. pogonski vrtilni moment	32 Nm
Maks. izkoristek	92 %
Togost pred zasukom	0,8 Nm/arcmin
Masa izdelka	600 g
Vmesnik reduktorja, odgon	40G
Vmesnik reduktorja, pogon	40P
Opomba o materialu	Ustreza RoHS