

# Pogon EMGA-60-P-G20-EAS-60

Številka dela: 8141737

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost prirobnice pogona	60 mm
Velikost prirobnice motorja	60 mm
Torzijska zračnost	0,2 deg
Vrsta pogona	Planetno gonilo
Prestava reduktorja	20:1
Maks. pogonsko število vrtljajev	13.000 1/min
Obratovalna temperatura reduktorja	-25 ... 90 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Vrsta zaščite	IP54
Trajni pogonski moment	44 Nm
Vztrajnostni moment reduktorja	0,096 kgcm <sup>2</sup>
Maks. pogonski vrtilni moment	70 Nm
Maks. izkoristek	96 %
Togost pred zasukom	2,8 Nm/arcmin
Masa izdelka	1.100 g
Vmesnik reduktorja, odgon	60H
Vmesnik reduktorja, pogon	60P
Opomba o materialu	Ustreza RoHS