


Pogon EMGA-60-P-G8-SST-57

Številka dela: 8141764

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost prirobnice pogona	60 mm
Velikost prirobnice motorja	57 mm
Torzijska zračnost	0,17 deg
Vrsta pogona	Planetno gonilo
Prestava reduktorja	8:1
Maks. pogonsko število vrtljajev	13.000 1/min
Obratovalna temperatura reduktorja	-25 ... 90 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Vrsta zaščite	IP54
Trajni pogonski moment	18 Nm
Vztrajnostni moment reduktorja	0,067 kgcm ²
Maks. pogonski vrtilni moment	29 Nm
Maks. izkoristek	97 %
Togost pred zasukom	2,4 Nm/arcmin
Masa izdelka	900 g
Vmesnik reduktorja, odgon	60G
Vmesnik reduktorja, pogon	57A
Opomba o materialu	Ustreza RoHS