

Reducirni spojnik NPFC-RS-G12-G38-MF

Številka dela: 8142598

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Material, vijačni priključek	Medenina, nikljana
Enota pakiranja	10
Obratovalni tlak	-0,95 ... 10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [:-:-]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Imenski pritezni moment, pnevmatični priključek 1	47,9 Nm
Toleranca imenskega priteznega momenta	± 20 %
Masa izdelka	22,84 g
Pnevmatični priključek 1	G1/2
Pnevmatični priključek 2	G3/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	PVC