

# Priključni modul DADG-AK-G8-10-50

Številka dela: 8152370

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                      | Vrednost                                |
|---|---|
| Velikost  | 10                                      |
| Gib   | 50 mm                                   |
| Obratovalni tlak MPa                            | 0,1 ... 0,8 MPa                         |
| Obratovalni tlak                                | 1 ... 8 bar<br>14,5 ... 116 psi         |
| Delovni medij                                   | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK            | 1 - nizka korozijska obremenitev        |
| LABS (PWIS) skladnost                           | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| Temperatura okolice                             | -10 ... 60 °C                           |
| Maks. pritezni moment                           | 1,5 Nm                                  |
| Toleranca priteznega momenta                    | ± 10 %                                  |
| Maks. pritezni navor pnevmatičnega priključka 1 | 0,7 Nm                                  |
| Masa izdelka                                    | 12,6 g                                  |
| Pnevmatični priključek                          | M5                                      |
| Material, adapter                               | Epoksi smola                            |
| Material, tesnilo                               | NBR                                     |
| Material, vijaki                                | Jeklo, prevlečeno                       |