

Priključni modul DADG-AK-G8-12-30

Številka dela: 8152375

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|---|
| Velikost | 12 |
| Gib | 30 mm |
| Obratovalni tlak MPa | 0,1 ... 0,8 MPa |
| Obratovalni tlak | 1 ... 8 bar 14,5 ... 116 psi |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 1 - nizka korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Maks. pritezni moment | 1,5 Nm |
| Toleranca priteznega momenta | ± 10 % |
| Maks. pritezni navor pnevmatičnega priključka 1 | 0,7 Nm |
| Masa izdelka | 13,6 g |
| Pnevmatični priključek | M5 |
| Material, adapter | Epoksi smola |
| Material, tesnilo | NBR |
| Material, vijaki | Jeklo, prevlečeno |