

Priključni modul DADG-AK-G8-25-30

Številka dela: 8152398

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	25
Gib	30 mm
Obratovalni tlak MPa	0,1 ... 0,8 MPa
Obratovalni tlak	1 ... 8 bar 14,5 ... 116 psi
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Maks. pritezni moment	5 Nm
Toleranca priteznega momenta	± 10 %
Maks. pritezni navor pnevmatičnega priključka 1	3 Nm
Masa izdelka	44,8 g
Pnevmatični priključek	G1/8
Material, adapter	Epoksi smola
Material, tesnilo	FPM
Material, vijaki	Jeklo, prevlečeno