

Tesnilni obroč

OL-M7

Številka dela: 8153155

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zasnovan na osnovi standarda	ISO 16030
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,095 ... 3 MPa -0,95 ... 30 bar -13,775 ... 435 psi
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerne korozijske obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-40 ... 100 °C
Ročno naraščanje pri sobni temperaturi	da
Imenski pritezni moment	3 Nm
Toleranca imenskega priteznega momenta	± 20 %
Masa izdelka	0,1 g
Pnevmatični priključek	M7
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, prisloni	Aluminij
Material, tesnilo	HNBR