


Interaktivna upravljalna enota CDPX-X-E1-W-10

Številka dela: 8155217

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Širina | 282 mm |
| Vgradna globina | 56 mm |
| Višina | 197 mm |
| Dolžina | 64 mm |
| Maks. debelina prednje plošče | 8 mm |
| Ura v realnem času | da |
| Podprti PLC protokoli | CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server |
| Odstopanje ure v realnem času | < 100 ppm pri 25 °C |
| Število barv | 16 M |
| Prikaz | z osvetlitvijo od zadaj |
| Vrsta prikaza | TFT barva |
| Lastnosti displeja | Touchscreen |
| Velikost displeja | 10,1" |
| Backup baterija | Li baterija, s ponovnim polnjenjem |
| Območje obratovalne napetosti DC | 10 ... 32 V |
| Ločljivost displeja | 1280 x 800 slikovnih točk |
| Imenska delovna napetost DC | 24 V |
| Poraba toka pri imenski obratovalni napetosti | 1 A |
| Dovoljenje | c UL us - Listed (OL) |
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti) | po EMC smernici EU po RoHS direktivi EU |
| UKCA oznaka (glej izjavo o skladnosti) | v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364 cona III |
| Temperatura skladiščenja | -20 ... 70 °C |
| Relativna vlažnost zraka | 5 - 85 % ne kondenzira |
| Vrsta zaščite | IP20 IP66 |
| Opomba k stopnji zaščite | IP20 zadaj IP 66 spredaj |
| Temperatura okolice | -20 ... 60 °C |
| Opomba za temperaturo okolice | pri navpični vgradnji |
| Masa izdelka | 1.700 g |
| PLC vmesnik | RS485 |
| USB vmesnik | da |
| Dodatne funkcije | Reža za kartico SD |
| Ethernet-vmesnik | RJ45 10/100 MBd |
| Način pritrditve | Vgradnja na stikalno ploščo |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Softver za programiranje | Designer Studio |
| CPU podatki | 1 GB RAM |