

Magnetna tuljava VACC-S13-18-K4-27U-KS4ME

Številka dela: 8156763

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način vklopa	električni
Položaj vgradnje	poljuben
Prikazovalnik položaja vklopa	ne
Trajanje vklopa	100 %
Razred izolacijskega materiala	H
Karakteristika tuljave	60 V AC: 40/65 Hz, moč 1,8 VA 60 V DC: 1,8 W
Dopustna nihanja napajanja	-15 % / +10 %
Certificiranje Ex-zaščite izven EU	EPL Db (KR) EPL Gb (KR)
Certifikat izdajnega oddelka	21-AV4BO-0279X 22-AV4BO-0051X
EX vrsta zaščite vžiga, plin	Ex e mb IIC T4, T5, T6
EX vrsta zaščite vžiga, prah	Ex tD A21 IP65 T85/T95/T130°C
Temperatura EX odporne okolice	T4, T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Vrsta zaščite	IP65
Masa izdelka	330 g
Električni priključek	Okvir s sponkami, navoj kabske uvodnice M20x1,5
Opomba o materialu	Ustreza RoHS