


Aksialni sklop EAMM-A-D100-150A

Številka dela: 8157275

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivna dolžina	102 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	4500 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0-95 %
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	280 kgmm ²
Prenosljivi navor	143 Nm
Teža izdelka	3433 g
Koda vmesnika aktuatorja	D100
Koda vmesnika Motor In	140A 150 A
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS