


Paralelni sklop EAMM-U-145-D80-150A-188

Številka dela: 8157285

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	145
Položaj vgradnje	poljuben
Prestava reduktorja	1:1
Maks. število vrtljajev	4.000 1/min
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masni vztrajnostni moment	2.259 kgmm ²
Obratovalni moment brez obremenitve	2 Nm
Prenosni vrtilni moment	50 Nm
Masa izdelka	11.500 g
Koda vmesnika aktuatorja	D80B
Koda vmesnika, motor in	140A 150A
Opomba o materialu	Ustreza RoHS