

Paralelni sklop EAMM-U-145-S95-150A-288

Številka dela: 8157288

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Velikost | 145 |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Prestava reduktorja | 1:1 |
| Maks. število vrtljajev | 4.000 1/min |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364 cona III |
| Temperatura skladiščenja | -25 ... 60 °C |
| Relativna vlažnost zraka | 0 - 95 % |
| Vrsta zaščite | IP40 |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Masni vztrajnostni moment | 2.255 kgmm ² |
| Obratovalni moment brez obremenitve | 2 Nm |
| Prenosni vrtilni moment | 50 Nm |
| Masa izdelka | 14.500 g |
| Koda vmesnika aktuatorja | S95 |
| Koda vmesnika, motor in | 140A 150A |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |