


Priključna plošča VMPA1-AP-4-EMG-8-S

Številka dela: 8157739

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Širina | 42 mm |
| Dolžina | 107,3 mm |
| Dimenzija rastra | 10,5 mm |
| Maks. število ventilskih mest | 4 |
| Obratovalni tlak MPa | -0,09 ... 1 MPa |
| Obratovalni tlak | -0,9 ... 10 bar |
| Krmilni tlak MPa | 0,3 ... 0,8 MPa |
| Krmilni tlak | 3 ... 8 bar |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 0 - brez korozijske obremenitve |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364 cona III |
| Temperatura skladiščenja | -20 ... 60 °C |
| Temperatura okolice | -5 ... 50 °C |
| Masa izdelka | 180 g |
| Pnevmatični priključek 2 | M7 |
| Pnevmatični priključek 4 | M7 |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, priključna plošča | Tlačno liti aluminij |