


# Držalo blažilnika DADP-ES-G8-12

Številka dela: 8159234

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                       | Vrednost                              |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Velikost                         | 12                                    |
| Položaj vgradnje                 | poljubno                              |
| Konstruktivna zgradba            | Omejevalni vzvod                      |
| Največja hitrost naleta          | 0.8 m/s                               |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 2 – zmerna korozijska obremenitev     |
| Skladnost z LABS                 | VDMA24364-C1-L                        |
| Temperatura okolice              | 0 °C...60 °C                          |
| Največja omejevalna sila         | 500 N                                 |
| Največji pritezni moment         | 2.9 Nm                                |
| Toleranca priteznega momenta     | ± 20 %                                |
| Teža izdelka                     | 149 g                                 |
| Način pritrditve                 | s prehodno izvrtino in centrirno pušo |
| Napotek glede materialov         | V skladu z RoHS                       |
| Material vzvoda                  | Kovana aluminijeva zlitina            |
| Material vijakov                 | jeklo, pocinkano                      |